

**FAG****H3180-HG**

## Adapter sleeve

Manguito de fijación H.-HG, accesorio de rodamiento, completo, hidráulico, FP

## Technical information



## Your current product variant

| Design | HG | With |
|--------|----|------|
|        |    |      |

## Medidas principales y datos de rendimiento

|                |         |                        |
|----------------|---------|------------------------|
| d <sub>1</sub> | 380 mm  | Diámetro del agujero   |
| G              | Tr400X5 | Rosca                  |
| B <sub>1</sub> | 272 mm  | Longitud del casquillo |
| ≈m             | 72.8 kg | Weight                 |

## Medidas de montaje

|                 |        |   |
|-----------------|--------|---|
| G <sub>1</sub>  | M6     | Rosca de unión para conducto de aceite                |
| a               | 3.5 mm | Distancia unión para conducto de aceite               |
| l <sub>G1</sub> | 7 mm   | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |

## Medidas

|                |        |                         |
|----------------|--------|-------------------------|
| d              | 400 mm | Diámetro del agujero    |
| d <sub>2</sub> | 520 mm | Diámetro exterior       |
| B <sub>3</sub> | 80 mm  | Anchura tuerca y cierre |

## Información adicional

|        |                 |
|--------|-----------------|
| HM3180 | Tuerca estriada |
| MS3180 | Fusible         |
| 1:12   | Cono            |

