

**FAG****H3180-HG**

## Manguito de fijación

Manguito de fijación H.-HG, accesorio de rodamiento, completo, hidráulico, FP

## Información técnica



## Votre alternative produit actuelle

Ejecución	HG	Con

## Medidas principales y datos de rendimiento

d <sub>1</sub>	380 mm	Diámetro del agujero
G	Tr400X5	Rosca
B <sub>1</sub>	272 mm	Longitud del casquillo
≈m	72.8 kg	Poids

## Medidas de montaje

G <sub>1</sub>	M6	Rosca de unión para conducto de aceite
a	3.5 mm	Distancia unión para conducto de aceite
l <sub>G1</sub>	7 mm	Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite

## Medidas

d	400 mm	Diámetro del agujero
d <sub>2</sub>	520 mm	Diámetro exterior
B <sub>3</sub>	80 mm	Anchura tuerca y cierre

## Información adicional

HM3180	Tuerca estriada
MS3180	Fusible
1:12	Cono